

























Abisolierzange für
Spezialanwendungen

Art. Nr.	Kabelhersteller	Kabelbezeichnung	Kapazität	Schliffbild	Abbildung Messerpaar	Maße der Abisolierstellen
607 201 3 0	Helukabel	Teflon®-Kabel PTFE, PFA, FEP, ETFE	0,03 - 2,08 mm ²			Ø 0,35 Ø 0,55 Ø 0,80 Ø 1,05 Ø 1,35 Ø 1,60 Ø 1,75
	Lappkabel	ÖLFLON PTFE/ FEP				
607 202 3 0	Leoni	Hybrid-Kabel Philips /LSZA 4-adrig mit 2 x POF-Kabel Ø 2,2 mm 2 x Cu-Litze 1,5 mm ²	Außenmantel Ø 6,9mm Cu-Litze 1,5 mm ²			Ø 1,60 Ø 5,70
607 203 3 0	Helukabel	Teflon®-Kabel PTFE, PFA, FEP, ETFE	2,5;4,0;6,0;10 mm ²			Ø 2,30 Ø 2,70 Ø 3,50 Ø 4,45
	Lappkabel	ÖLFLON PTFE/ FEP				
607 204 3 0	Helukabel	Teflon®-Kabel PTFE, PFA, FEP, ETFE	16 mm ²			Ø 1,00 Ø 2,30 Ø 5,70
	Lappkabel	ÖLFLON PTFE/ FEP				
	Helukabel	PVC-Einzelader DIN VDE 0812 u. 0281	16;0,5;2,5 mm ²			
	Lappkabel	H07V-K				









Abisolierzange für
Spezialanwendungen

Art. Nr.	Kabelhersteller	Kabelbezeichnung	Kapazität	Schliffbild	Abbildung Messerpaar	Maße der Abisolierstellen
607 205 3 0	Helukabel	PVC-Einzelader DIN VDE 0812 u. 0281	0,14 - 6,0 mm ²			Ø 0,70 Ø 1,35 Ø 1,70 Ø 2,30 Ø 2,70 Ø 3,50
	Lappkabel	H07V-K/ H05-VK				
607 206 3 0	Helukabel	POF-Kabel Helucom I-V2Y11Y P980/1000 PUR 1; 2 und 4-adrig	Außenmantel 1-adrig Ø 6,7 mm 2-adrig Ø 6,2 mm 4-adrig Ø 5,5 mm POF-Faser 2,2 mm			Ø 1,50 Ø 2,50 Ø 4,80 Ø 5,80
607 207 3 0	Leoni	Hybrid-Kabel Philips / LSZH 4-adrig mit 2 x POF Kabel Ø 2,2 mm 2 x Cu-Kabel 1,5 mm ²	Außenmantel Ø 6,9 mm POF-Faser Ø 2,2 mm Cu-Litze 1,5 mm			Ø 1,20 Ø 1,80 Ø 5,65
607 208 3 0	Helukabel	Flachbandkabel Typ L AWG 28 10-adrig	10 x 0.08 mm ²			Paralleler Spalt 0,40









Abisolierzange für
Spezialanwendungen

Art. Nr.	Kabelhersteller	Kabelbezeichnung	Kapazität	Schliffbild	Abbildung Messerpaar	Maße der Abisolierstellen
607 209 3 0	Huber + Suhner	Solarkabel RADOX 125 2,5 mm ² RADOX 125 4,0 mm ²	Außenmantel Ø 5,1 mm Cu-Litze 2,5 mm ² Außenmantel Ø 5,8 mm Cu-Litze 4,0 mm ²			Ø 2,80 Ø 3,50
	Lappkabel	LAPPTHERM Solar Plus	Außenmantel Ø 5,8mm Cu-Litze 2,5 mm ² Außenmantel Ø 6,6 Cu-Litze 4,0 mm ²			
607 210 3 0		Kupferkabel massiv 10 mm ² Russland	Außenmantel Ø 9,5 mm Massivleiter 10 mm ²			Ø 4,00
607 211 3 0		Sonderkabel TSR geschirmt	Außenmantel Ø 8,5 mm 6-adrig Außenmantel Ø 5,8 mm 2-adrig			Ø 4,80 Ø 7,20
607 212 3 0	Helukabel	Heluterm 400 mit Teflon®-Isolation PTFE, PFA, FEP, ETFE und Isolation mit Glasseidegeflecht und Kaptonfolie	20 - 10 AWG			Ø 1,00 Ø 1,40 Ø 1,80 Ø 2,40 Ø 2,80
	Lappkabel	ÖLFLON PTFE/ GLS				









Abisolierzange für
Spezialanwendungen

Art. Nr.	Kabelhersteller	Kabelbezeichnung	Kapazität	Schliffbild	Abbildung Messerpaar	Maße der Abisolierstellen
607 213 3 0	Fa. Klotz	Spezialkabel PS14	Außenmantel oval / verdrillt 1,5x2,2mm Cu-Litze 0,14 mm ²			Ø 0,90 Ovale Sonderform (2xR0,65 mit Abstand 0,7)
607 214 3 0	Korea	Speziakabel 3 x 1 mm ²	Außenmantel Ø10 mm Cu-Litze 3 x 1 mm ²			Ø 1,80 Ø 7,60
607 215 3 0	Fa. Krania / Kranichfeld	PVC-Kabel H05VV-F 4 x 1,5 mm ² H05VV-F 2 x 1,5 mm ² H05VV-F 4 x 1,0 mm ²	Außenmantel Ø 7,0 und 7,4 mm Cu-Kabel 1,5 mm ²			Ø 1,30 Ø 1,80 Ø 5,00 Ø 6,00
	Lappkabel	ÖLFLEX CLASSIC 100	Außenmantel Ø 6,4 mm Cu-Kabel 1,0 mm ²			
607 216 3 0	Russland	Spezialkabel Cu- Einzelader 16 mm ²	Außenmantel 10 mm Massivleiter 16 mm ²			Ø 4,80
	Lappkabel	H07V-U				









Abisolierzange für
Spezialanwendungen

Art. Nr.	Kabelhersteller	Kabelbezeichnung	Kapazität	Schliffbild	Abbildung Messerpaar	Maße der Abisolierstellen
607 217 3 0	Helukabel	PVC-Einzelader DIN VDE 0812 und 0281	Cu-Litze 50 mm ²			Ø 9,40
	Lappkabel	H07V-U				
607 218 3 0	Helukabel Fa. Lütze	Silflex AS Interface Bus 2 x 1,5 mm ² mit TPE-Isolation	Außenmantel flach 10,2 x 4 mm Cu-Kabel 1,5 mm ²			2 x Ø 1,70 Ovale Sonderform (2xR1,30 mit Abstand 0,68)
	Lappkabel	UNITRONIC BUS AS- Interface (mit EPDM und TPE-Isolation)				
607 219 3 0	Fa. Fuyi Xerox Japan	POF-Kabel Flachband 5 x 0,5	POF-Faser Ø 0,5 mm			5 x Ø 1,40
607 220 3 0	Fa. Fuyi Xerox Japan	Geschirmtes PVC-Kabel 4 x AWG 18 2 x AWG 18	Außenmantel Ø 5,5 mm Ø 4,9 mm Cu-Litze AWG 18			Ø 1,30 Ø 3,80 Ø 4,70









Abisolierzange für
Spezialanwendungen

Art. Nr.	Kabelhersteller	Kabelbezeichnung	Kapazität	Schliffbild	Abbildung Messerpaar	Maße der Abisolierstellen
607 221 3 0	Omerin	Silikon-Mantelleitung MC-E ETEE mit Teflon®-Litzen 4 x 0,15 ²	Außenmantel Ø 4,0 mm Cu-Litze 0,15 mm ²			Paralleler Spalt 0,60 Ø 2,50
607 222 3 0	Fa. Klotz	PVC-Kabel CS Multi	Ø 1,9;2,0;2,2;2,4;2,5			Ø 1,90 Ø 2,00 Ø 2,20 Ø 2,40 Ø 2,50
607 223 3 0		PVC- und Silikon-	2x1,5 mm ² , oval			2 x Ø 1,80 Ovale Sonderform (2 x R 1,80 mit Abstand 2,60)
607 224 3 0		verdrilltes Teflonkabel	4 x 0,75 mm ²			Ø 1,10 Ø 4,00









Abisolierzange für
Spezialanwendungen

Art. Nr.	Kabelhersteller	Kabelbezeichnung	Kapazität	Schliffbild	Abbildung Messerpaar	Maße der Abisolierstellen
607 225 3 0	ITC Kananda	Kabel Ø 7,3 mm	Abmanteln Ø 6,6 Abisolieren Ø 2,0			Ø 2,00 Ø 6,60
607 226 3 0	MultiContact	Solarkabel 1,5;2,5;4,0;6,0 mm ²	1,5;2,5;4,0;6,0 mm ²			Ø 1,90 Ø 2,40 Ø 3,00 Ø 3,90
607 227 3 0	Lappkabel	UNITRONIC BUS – FD P L2 / FIP	1 x 2 x 0,64 Ø			2 x Ø 1,00 Ø 4,80 Ø 6,60
607 228 3 0		Solarkabel	4 / 6 mm ²			Ø 3,00 Ø 3,90









Abisolierzange für
Spezialanwendungen

Art. Nr.	Kabelhersteller	Kabelbezeichnung	Kapazität	Schliffbild	Abbildung Messerpaar	Maße der Abisolierstellen
607 229 3 0	Fa. Rosenberger	LWL – Duplex – Kabel 2 x 1,8 TB 600 und 2 x 2,1 STB 900	Ovale Außenhülle und innenliegende LWL – Leiter			2 x Ø1,20 2 x Ø1,50 2 ovale Sonderformen
607 230 3 0	Fa. Deltron	Lumflex – Kabel	3 x 0,34mm ² 4 x 0,34mm ² 3 x 0,5mm ² 5 x 0,5mm ²			Ø 0,90 Ø 1,10 Ø 3,10 Ø 3,50 Ø 4,20
607 231 3 0		Litzenkabel mit PVC - Isolation	0,25mm ² 0,5mm ² 0,75mm ² 1,0mm ² 1,5mm ² 2,5mm ² 4,0mm ²			Ø 0,90 Ø 1,00 Ø 1,30 Ø 1,40 Ø 1,80 Ø 2,40 Ø 2,90
607 232 3 0		Litzenkabel mit PVC - Isolation	0,3mm ² 0,5mm ² 0,75mm ² 1,25mm ² 2,0mm ² 3,0mm ²			Ø 0,95 Ø 1,10 Ø 1,25 Ø 1,70 Ø 2,10 Ø 2,60









Abisolierzange für
Spezialanwendungen

Art. Nr.	Kabelhersteller	Kabelbezeichnung	Kapazität	Schliffbild	Abbildung Messerpaar	Maße der Abisolierstellen
607 233 3 0	Helukabel	Litzenkabel mit PVC-Isolation	6 mm ² 10mm ² 16mm ²			Ø 3,50 Ø 4,45 Ø 5,70
607 234 3 0		Flachbandkabel	7 x 0,25 mm ² 10 x AWG 24			Paralleler Spalt 0,65
607 235 3 0	Lappkabel	PVC-Isolation Ölflex Classic 2x0,75 ²	2 x 0,75 ² 1 x Ø 4,0 mm			2 x Ø1,2 1 x Ø4,0
607 236 3 0		Litzenkabel mit PVC-Isolation	AWG 4 AWG 6			Ø 5,5 Ø 6,0









Abisolierzange für
Spezialanwendungen

Art. Nr.	Kabelhersteller	Kabelbezeichnung	Kapazität	Schliffbild	Abbildung Messerpaar	Maße der Abisolierstellen
607 237 3 0		Litzenkabel mit PVC-Isolation	AWG 2			Ø 7,8
607 238 3 0		PVC-Kabel z.B. 2 x 4mm ²	Nur Außenhülle			Ø 8,3
607 239 3 0		PVC-Kabel z.B. 10 x 1,5mm ²	Nur Außenhülle			Ø 8,9
607 240 3 0		Litzenkabel mit PVC-Isolation	0,14mm ² 0,25mm ² 2,0 mm ² 2,5 mm ² 4,0 mm ²			Ø 0,5 Ø 0,65 Ø 2,0 Ø 2,3 Ø 2,9









Abisolierzange für
Spezialanwendungen

Art. Nr.	Kabelhersteller	Kabelbezeichnung	Kapazität	Schliffbild	Abbildung Messerpaar	Maße der Abisolierstellen
607 241 3 0		Litzenkabel mit PVC-, Textil- und Papierisolation	2,5 mm ² 6 mm ² 10 mm ² 16 mm ²			Ø 2,1 Ø 3,6 Ø 4,8 Ø 6,0
607 242 3 0		Litzenkabel mit Teflonisolation	4 mm ² 35 mm ²			Ø 3,1 Ø 8,1
607 243 3 0		Kabel mit PVC-Isolation	2,5 mm ² 2,5 mm ² 4 mm ² 4 mm ²			Ø 2,0 Ø 2,2 Ø 2,6 Ø 2,8
607 244 3 0		Teflonkabel (in Datenleitungs- kabel)	AWG 30 AWG 28 AWG 26 AWG 24 AWG 22 AWG 20 Ø 1,7 Ø 2,7			Ø 0,3 Ø 0,4 Ø 0,5 Ø 0,6 Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,7 Ø 2,7



Abisolierzange für
Spezialanwendungen

Art. Nr.	Kabelhersteller	Kabelbezeichnung	Kapazität	Schliffbild	Abbildung Messerpaar	Maße der Abisolierstellen
607 245 3 0		PVC-Kabel 3 x 0,75 mm ² 3 x 1,5 mm ²	Nur Außenhülle			Ø 4,0 Ø 5,0
607 246 3 0		Flachband 4 x 0,25 mm ²	4 x 0,25 mm ²			4 x Ø 1,0
607 247 3 0	Huber + Suhner	Radox - Kabel	0,5 mm ² 0,75 mm ² 1,0 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ² 3,0 mm ²			Ø 1,0 Ø 1,15 Ø 1,25 Ø 1,6 Ø 2,1 Ø 2,3
607 248 3 0		Teflonkabel	AWG 16 18 20 22 24 26			

Abisolierzange für
Spezialanwendungen

Art. Nr.	Kabelhersteller	Kabelbezeichnung	Kapazität	Schliffbild	Abbildung Messerpaar	Maße der Abisolierstellen
607 249 3 0		Litzenkabel 25 mm ²	25 mm ²			Ø 7,3
607 250 3 0		Litzenkabel 35 mm ²	35 mm ²			Ø 8,5
607 251 3 0		Ausgleichsleitung oval / rund	2 x AWG 24			Ø 2,2 Ovale Sonderform (2 x R 0,55 mit Abstand 1) 2 x Ø 0,7
607 252 3 0		Litzenkabel 3- und 4 adrig				Ø 1,0

Abisolierzange für
Spezialanwendungen

Art. Nr.	Kabelhersteller	Kabelbezeichnung	Kapazität	Schliffbild	Abbildung Messerpaar	Maße der Abisolierstellen
607 253 3 0		Datenleitung	RGJ13 (kein Schneiden der Schirmung)			Ø 2,4 Ø 8,6
607 254 3 0		Stegleitung TPU	2 x Ø 0,6 (kupferplattierter Stahldraht)			paralleler Spalt 0,75
607 255		Teflonkabel	2 x 0,57 mm ²			Ø 1,1 Ø 1,1
607 256		Flachband	feindrähtige Litze zu Rechteckquerschnitt verdillt ca. 10 mm ²			oval Form (2 x R1 mit Abstand 9,5)

Abisolierzange für
Spezialanwendungen

Art. Nr.	Kabel-hersteller	Kabelbezeichnung	Kapazität	Schliffbild	Abbildung Messerpaar	Maße der Abisolierstellen